

**Garant****Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, PSC 40 kurz, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308497 10
GTIN	4067263110163
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

**Hinweis:**

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Außen-Ø D	35 mm

Aufnahme	PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Flächenspannfutter