

**Garant****Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 160 mm,  
Ø d / Ø D1: 12/6mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

**Ohne** Längeneinstellschraube, **kurz**.

**Verwendung:**

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min<sup>-1</sup>.

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	12 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnameattribut	L = 160 mm
Produktart	Verlängerung