

Garant**Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schrauben-Set	259023 2
Plattengröße	22 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Unterlegplatte	259031 33
ISO-Code Halter	MTJNR/L 3232P22
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Schaftgröße	32 mm
Stift	259049 2
Spannpratze	259038 13
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schrauben-Set 10-teilig Typ 2	259023 2
Unterlegplatte Typ 33	259031 33
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 13	259038 13
Stift Typ 2	259049 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500