



**ER-Spannzangenfutter, HSK-E 50 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	305155 16
GTIN	4067263110286
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**

**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

**Lieferumfang:**

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

**Hinweis:**

Ohne RFID/Balluff-Chip-Bohrung.

**Technische Beschreibung**

für ER-Spannzangen	16
Spannbereich	0,5 - 10 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Aufnahme	HSK-E 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-6
Form	A

## Datenblatt

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter