

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK72, Bezeichnung Typ W29: 34-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236830 34-010
GTIN	4047109059009
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	34-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Sorte	BK72
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		