

Garant**Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, PSC 50 kurz, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308498 10 |
| GTIN | 4067263110613 |
| Artikelklasse | 31C |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Hinweis:

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------|
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Außen-Ø D | 35 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 55 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme | PSC 50 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Flächenspannfutter |