



PocketSense, Maximale Spannkraft: 70



Bestelldaten

Bestellnummer	358777 70
GTIN	
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Kraftmessdose zur zuverlässigen, kabellosen Überprüfung der Spannkraft.

Vorteil:

- **Spannkraftanzeige direkt auf Display und auf Endgeräten.**
- **Energieeffizient durch Standby-Modus und Batterielaufzeit von bis zu sechs Monaten im Zweischicht-Betrieb.**
- **Kompakte Bauweise.**
- **Gehäuse aus Aluminiumlegierung.**

Verwendung:

Perfekt zur regelmäßigen Kontrolle von Schraubstöcken. Geeignet für alle Schraubstöcke mit einer Mindestspannweite von 61 mm und Druckkräfte von 2,5 bis 70 kN.

Lieferumfang:

- **Inklusive Koffer zur Aufbewahrung.**
- **2 × Batterie 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 × Torx-Schlüssel T10.**
- **1 × Quick-Start-Guide.**

Hinweis:

Die beiden Messflächen der Kraftmessdose müssen jeweils vollflächig im Schraubstock eingespannt werden. Mindestbackenlänge ca. 38 mm.

Technische Beschreibung

Höhe	55 mm
Gewicht	0,65 kg
Nennspannung	3,6 V
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Spannweite	61 mm
maximale Prüfkraft	70000 N
Länge	92 mm
Breite	56 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Funkanwendung	HCT Mobile App
Produktart	Kraftmesser