

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236771 50-000 |
| GTIN | 4047109224780 |
| Artikelklasse | 24T |

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900; INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 100504

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,2 mm/U**Technische Beschreibung**

| | |
|---|-------------|
| Bezeichnung | 50-000 |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ² | 0,2 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 100504 |
| Sorte | BK6425 |
| Typ | ST900; INOX |
| Schneidstoff | HM |

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 300 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 250 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 225 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 200 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| nass maximal | geeignet | | |