

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 24-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236841 24-000
GTIN	4047109186163
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,14 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	24-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK8425
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		