

Garant GRIDLINE

Auszugboden mit Ösen, verzinkte Schienen 200 kg, 26×24G, Einbauhöhe: 150mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	998277 150
GTIN	4067263111672
Artikelklasse	91R

Beschreibung**Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 150 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. An Vorder- und Rückseite mit Ösen zur Befestigung von z.B. Zurrgurten. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Mit verzinkten Auszugschienen für zusätzlichen Korrosionsschutz.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen und Ösen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Technische Beschreibung

Einbauhöhe	150 mm
Einsatzbereich	Containereinrichtung
Anzahl Ösen	4
Nutzbreite in G	26

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutztiefe in G	24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×24G
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden