

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 10-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 030204

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,08 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	10-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,08 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Sorte	BK62
Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		