

Mahr**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 980mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445000 980
GTIN	4059192066789
Artikelklasse	43B

Beschreibung**Ausführung:**

Kontrastreiche, 12 mm hohe LCD-Anzeige. Ergonomischer, standsicherer Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche für leichtes und ruckfreies Verschieben. Schieber und Schiene aus gehärtetem, rostfreiem Stahl. Großes Handrad zum Positionieren und Messen. Zusätzliche **Feineinstellung und Feststellschraube.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 445002.

Sonderzubehör:

Halter für Fühlhebelmessgeräte und Messuhren Nr. 445004, Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,06 mm
Fußfläche Länge	220 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Messsäulen-Querschnitt	35×15 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fußfläche Breite	120 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät