


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 34-000

Bestelldaten

Bestellnummer	236841 34-000
GTIN	4047109186170
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	34-000
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Sorte	BK8425
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		