


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6440, Bezeichnung Typ W29: 50-000

Bestelldaten

Bestellnummer	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 100504

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	50-000
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 100504
Sorte	BK6440
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	185 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	165 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
nass maximal	geeignet		