

**Garant****Schrumpffutter Form AD mit Kühlkanalbohrung, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303406 16
GTIN	4067263110255
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/303406-16>