



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PQ
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen