



Ketten-Hebelzug BRAVO™ mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 1,5t



Bestelldaten

Bestellnummer	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit **Stahlblechgehäuse**, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige **Kettenfreischaltung**, **niedrige Bauhöhe**, **drehbar** gelagerter, geschmiedeter Haken.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Geräte mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Normalhubhöhe	1,5 m
Anzahl Kettenstränge	1
Tragfähigkeit	1500 kg
Tragfähigkeit t	1,5 t
minimale Länge zwischen den Haken	365 mm
Gehäuse Werkstoff	Stahl
Kettenfreischaltung	ja
Gewicht	11,5 kg
Hubkraft bei Nennlast	400 daN
Kettengliedlänge	21 mm
Kettenglied-Ø	7 mm
Produktart	Hebelzug / Kettenzug