



Ketten-Hebelzug BRAVO™ mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 0,75t



Bestelldaten

Bestellnummer	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit **Stahlblechgehäuse**, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige **Kettenfreischaltung**, **niedrige Bauhöhe**, **drehbar** gelagerter, geschmiedeter Haken.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Geräte mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Anzahl Kettenstränge	1
minimale Länge zwischen den Haken	315 mm
Hubkraft bei Nennlast	233 daN
Tragfähigkeit	750 kg
Tragfähigkeit t	0,75 t
Gehäuse Werkstoff	Stahl
Kettenfreischaltung	ja
Kettenglied-Ø	6 mm
Gewicht	7 kg
Kettengliedlänge	18 mm
Normalhubhöhe	1,5 m
Produktart	Hebelzug / Kettenzug