

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 18-010****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236780 18-010 |
| GTIN | 4047109058613 |
| Artikelklasse | 24T |

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,13 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------|
| Bezeichnung | 18-010 |
| Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,13 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 |
| Sorte | BK62 |
| Typ | GG(G) |
| Schneidstoff | HM |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| GG(G) | geeignet | 200 m/min | K |
| nass maximal | geeignet | | |