


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, P40, Bezeichnung Typ W29: 50-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236760 50-010
GTIN	4047109036598
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 100504

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	50-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 100504
Sorte	P40
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	geeignet		