


**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK72, Bezeichnung Typ W29: 10-010**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236830 10-010
GTIN	4047109058552
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**
**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 030204

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,08 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	10-010
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Sorte	BK72
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		