

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 24-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236840 24-010
GTIN	4047109174375
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,14 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	24-010
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK8425
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		