


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 50-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236780 50-010
GTIN	4047109059566
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 100504

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	50-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 100504
Sorte	BK62
Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		