



Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T308 ER-N3, für Walzenstirnfräser, PR1810, Typ: GG



Bestelldaten

Bestellnummer	227483 GG
GTIN	4960664026425
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Hinweis:

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form N2 und N3 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR1810
Vorschub f_z pro Zahn	0,09 – 0,2 mm
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308 ER-N3
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		