

**Garant****Vario plus Eco Grundhalter, rechts, Schaufaufnahme Typ: HSK63****Bestelldaten**

Bestellnummer	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Vario plus Eco Schneidenträger.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Technische Beschreibung**

Schaftaufnahme Typ	HSK63
Auskräglänge A-Maß	105 mm
$L_2$	35 mm
$h_2$	23 mm
$f_1$	7 mm
$h_1$	19 mm
Klemmschraube	279815 24
$L_1$	79 mm
Montageschraube	279815 9
Klemmleiste	279928 7

f <sub>2</sub>	15 mm
Innenkühlung	ja
h <sub>3</sub>	54 mm
Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Produktart	Grundhalter

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 24	279815 24
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmleiste Typ 7	279928 7