

**Garant****Vario plus Eco Y-Schneidenträger, rechts, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274540 3
GTIN	4067263112440
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum Abstechen von Wellen mit maximalem Durchmesser von 90 mm.

**Passend für:**

Vario plus Eco Halter Nr. 274530; 274500; 274503.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Technische Beschreibung**

axiales Stechen möglich	nein
Stechbreite w	3 mm
maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	45 mm
Serie	Vario plus Eco
Spannschraube	279815 9
passende Wendschneidplatte	273656 – 273749

Gesamtlänge L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
---------------------	----------