



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T304 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Spanbrecher	HQ
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen