

**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 250mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 314425 250 |
| GTIN | 4067263113041 |
| Artikelklasse | 32R |

Beschreibung**Ausführung:**

Feingefräste Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

- **Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.**
- **Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| für Futter-Typ | 250 mm |
| Bohrungsabstand b | 53,95 mm |
| Nutenbreite D | 12,72 mm |
| Steglänge A | 19,02 mm |
| Höhe H | 53 mm |

Datenblatt

| | |
|---------------------|--|
| Länge L | 103 mm |
| passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen |
| Produktart | Planspiralfutter-Backen |