

**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	314425 125
GTIN	4067263113010
Artikelklasse	32R

**Beschreibung****Ausführung:**

**Feingefräste** Auflagefläche, **unbrüniert**.

**Verwendung:**

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

**Werkstoff:**

16 MnCr5

**Passend für:**

**Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.**

**Hinweis:**

- Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
- Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

**Technische Beschreibung**

Nutenbreite D	7,96 mm
Höhe H	38 mm
für Futter-Typ	125 mm
Länge L	62 mm
Steglänge A	12,67 mm

## Datenblatt

Bohrungsabstand b	32 mm
passend zu Farbcode	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter-Backen