

**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 315mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	314425 315
GTIN	4067263113058
Artikelklasse	32R

Beschreibung**Ausführung:**

Feingefräste Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Zum Aufschauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

- Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
- Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand b	63,5 mm
Höhe H	58 mm
Nutenbreite D	12,72 mm
Steglänge A	19,02 mm
für Futter-Typ	315 mm

Datenblatt

Länge L	120 mm
passend zu Farbcode	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter-Backen