



Druckluft-Geradschleifer, Typ: SPM60R



Bestelldaten

Bestellnummer	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

ATA – Druckluft-Geradschleifer **mit 3 mm Spannzangen** für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten. **Vorfilter integriert**. 85W Geradschleifer mit hohem Bedienkomfort unter einer Höchstdrehzahl von 60000 1/min.

- **Schlankes Design für beengtes Arbeiten.**
- **Abnehmbarer Spannzangenschutz.**

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	230 l/min
maximale Drehzahl	60000 min ⁻¹
Gewicht	0,17 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Länge	140 mm
Anschlussgewinde	BSP
Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Abgabeleistung	85 W
Spannzangen-Ø	3 mm
Produktart	Geradschleifer

