



Druckluft-Geradschleifer, Typ: SPT100R



Bestelldaten

Bestellnummer	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

ATA – Druckluft-Geradschleifer **mit 3 mm Spannzangen** für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten. **Vorfilter integriert**. 63W Geradschleifer mit einzigartigem Motordesign ohne Verschleißteile im Motor mit langer Lebensdauer und einer Höchstdrehzahl von 100000 1/min.

Verwendung:

Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!

Technische Beschreibung

Gewicht	0,15 kg
maximale Drehzahl	100000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	3 mm
Länge	135 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximaler Luftbedarf	170 l/min
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Anschlussgewinde	BSP
Abgabeleistung	63 W
Produktart	Geradschleifer

