



## Druckluft-Geradschleifer, Typ: S25



### Bestelldaten

Bestellnummer	079442 S25
GTIN	5390145244687
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

ATA –Druckluft-Geradschleifer **mit 6mm Spannzange**. Ergonomischer Geradschleifer für leichte bis mittelschwere Anwendungen mit Einhandbedienung.

- **Push-Pull Hebel für den Dauereinsatz.**
- **Ausgezeichnetes Gewicht/Leistung Verhältnis.**

### Technische Beschreibung

Abgabeleistung	190 W
Länge	164 mm
Anschlussgewinde	BSP
Gewicht	0,46 kg
maximaler Luftbedarf	450 l/min
Spannzangen-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	3,14 m/s <sup>2</sup>
Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Produktart	Geradschleifer

