



Druckluft-Geradschleifer, Typ: SM25LR



Bestelldaten

Bestellnummer	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

ATA –Druckluft-Geradschleifer **mit 6mm Spannzange**. Leistungsstarker Geradschleifer für schwerste Anwendungen mit hohem Anwenderkomfort.

- **Drehzahlregulierung.**
- **Sanftanlauf.**

Technische Beschreibung

Gewicht	0,75 kg
Länge	213 mm
Anschlussgewinde	BSP
maximale Vibration nach EN	3,21 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
maximaler Luftbedarf	620 l/min
Abgabeleistung	820 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Arbeitsgeräusch	72 dB(A)
Produktart	Geradschleifer

