



Druckluft-Geradschleifer, Typ: SMD25LR



Bestelldaten

Bestellnummer	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

ATA –Druckluft-Geradschleifer **mit 6mm Spannzange**. Ergonomischer Geradschleifer mit einzigartigem Vibrationsdämpfungssystem.

- **Sanftanlauf.**

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	BSP
Länge	208 mm
maximale Vibration nach EN	2,27 m/s ²
Spannzangen-Ø	6 mm
maximaler Luftbedarf	620 l/min
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Abgabeleistung	820 W
Gewicht	0,8 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Geradschleifer

