



Druckluft-Klein-Winkelschleifer, Typ: RAM20LR



Bestelldaten

Bestellnummer	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen. Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen. Für Roloc®-Kleinschleifteller Ø 50/75 mm.

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	1207 l/min
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximale Vibration nach EN	2,58 m/s ²
maximaler Scheiben-Ø	75 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Gewicht	0,6 kg
Arbeitsgeräusch	74 dB(A)
Abgabeleistung	300 W
Anschlussgewinde	BSP

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)

8 mm

Produktart

Winkelschleifer