



Druckluft-Klein-Winkelschleifer, Typ: RAM16L



Bestelldaten

Bestellnummer	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen. Langlebiger und Leistungsstarker Winkelschleifer. 10° abgewinkelt. Mit 6 mm Spannzangen-Aufnahme.

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	1271 l/min
Anschlussgewinde	BSP
Gewicht	1,3 kg
Abgabeleistung	370 W
Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	8 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximale Drehzahl	16000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	4,41 m/s ²
maximaler Scheiben-Ø	75 mm

Produktart

Winkelschleifer