




## Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-Ø: 41 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329560 41
GTIN	4067263115502
Artikelklasse	32Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

#### Norm:

**DIN 6343**

#### Genauigkeit:

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

#### Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 8,5 mm mit Querrillen.

### Technische Beschreibung

Winkel $\alpha$	17,5 Grad
A	50 mm
F	48 mm
Gesamtlänge L	94 mm
K	60 mm
Typ	173 E

Produktart

Spannzange