


simturn AX Kopiereinsatz rechts, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270653 4
GTIN	2050002078864
Artikelklasse	24U

Beschreibung
Ausführung:

Ausführung ähnlich (neue Klemmung) ehemalige Artikelnummern Nr. 240110 – 240135.
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Passend für:

Klemmhalter Nr. 270531 – 270536 und 270539 – 270544.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,3 mm
Radius R	0,1 mm
maximale Stechtiefe $t_{\ max}$	0,8 mm
Ø D	5 mm
f	1,75 mm
a	3,7 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		