


**simturn AX Kopiereinsatz links, L2 = 40 mm, Ø Dmin: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270664 8
GTIN	2050002079250
Artikelklasse	24U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Ausführung ähnlich (neue Klemmung) ehemalige Artikelnummern Nr. 240110 – 240135.  
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 270531 – 270536 und 270539 – 270544.

**Technische Beschreibung**

f	3,75 mm
a	7,7 mm
Radius R	0,2 mm
maximale Stechtiefe $t_{max}$	2,5 mm
Ø D	8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	0,6 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 40 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		