



Kabeltrommel Stahlkern25N



Bestelldaten

Bestellnummer	081106 25N
GTIN	4007123638840
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	25 m
Diagnosesystem vorhanden	ja
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI

Datenblatt

Kabelaufbau	3G2,5
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Material Kabel	Neopren
Anzahl Steckdosen	4
Kabelfarbe	schwarz
Produktart	Kabeltrommel