

Garant**Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, mit 2K-Haptoprene-Heft, SLIM-Klinge, vollisoliert, Profilgröße: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	668922 2
GTIN	4067263113348
Artikelklasse	61F

Beschreibung**Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klinge- / und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klinge-Ø**).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Die Abtriebsspitze des Kombiprofil-Schraubendrehers passt perfekt in die **PlusMinus-Schrauben (Kombination Pozidriv / Schlitz)**, die hauptsächlich in Elektroinstallations-Komponenten verwendet werden.

Technische Beschreibung

Profilgröße	2
Klingenlänge	100 mm
ganze Länge	205 mm
Profil Pozidriv – Schlitz	2 – 1,0×6
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Abtriebsprofil	Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart	Schraubendreher