

**Garant****Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, mit 2K-Haptoprene-Heft, SLIM-Klinge, vollisoliert, Profilgröße: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	668922 1
GTIN	4067263113331
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klingen-Ø**).

**Verwendung:**

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Die Abtriebsspitze des Kombiprofil-Schraubendrehers passt perfekt in die **PlusMinus-Schrauben (Kombination Pozidriv / Schlitz)**, die hauptsächlich in Elektroinstallations-Komponenten verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Klingenlänge	80 mm
ganze Länge	180 mm
Profil Pozidriv – Schlitz	1 – 0,7x4,5
Profilgröße	1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Abtriebsprofil	Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart	Schraubendreher