

Garant**Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft SLIM-Klinge vollisoliert, Schneidenbreite b: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	662902 4
GTIN	4067263116301
Artikelklasse	61F

Beschreibung**Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klinge- und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klinge-Ø**)

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	100 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidenstärke a	0,8 mm
elektrische Isolierung	VDE 1000 V
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

