

**Garant****Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv mit 2K-Haptoprene-Heft, SLIM-Klinge, vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	668912 2
GTIN	4067263113362
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klinge- und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klinge-Ø**).

**Verwendung:**

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Technische Beschreibung**

Klingenlänge	100 mm
ganze Länge	205 mm
für Schrauben-Ø	3,1–5,2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

