

**Garant****Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft SLIM-Klinge vollisoliert, Schneidenbreite b: 5,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klingen-Ø**)

**Verwendung:**

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Technische Beschreibung**

Schneidenstärke a	1 mm
ganze Länge	230 mm
Klingenlänge	125 mm
elektrische Isolierung	VDE 1000 V
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

