

**Garant****Elektriker-Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft SLIM-Klinge vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	662906 6
GTIN	4067263116332
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klingen-Ø**)

**Verwendung:**

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Inhalt:**

je 1 Schraubendreher Nr. 662902: Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**Technische Beschreibung**

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	662902 2,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 3 mm	662902 3
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	662902 4
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	662902 5,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 6,5 mm	662902 6,5