

Garant**Steckschlüssel-Satz mit 2K-Haptoprene-Heft vollisoliert, Anzahl Schlüssel: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	622496 7
GTIN	4067263116455
Artikelklasse	61C

Beschreibung**Ausführung:**

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. **Verwendung:** Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Inhalt:

je 1 St. Nr. 622492: Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
----------------	-----------------------

Zubehör

622492 6

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 6 mm

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 8 mm

622492 8

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 5,5 mm

622492 5,5

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 9 mm

622492 9

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 13 mm

622492 13

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 10 mm

622492 10

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heftvollisoliert
Schlüsselweite 7 mm

622492 7