



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	CA125P
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	PMG
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen