

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA125P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen